

微量ホモジナイザーのシャフトに関する情報

装置名称	ヒスコトロン
本体ドライブユニット 型番	ハンディマイクロホモジナイザー スタンダードタイプ NS-310E
メーカー	マイクロテック・ニチオン
連絡先	047-466-8186

<対応シャフト>

マイクロシャフト

極微量型 NS-3



寸法：3.5φx58mm、処理容量：50μl～2ml。
超極微量にしかとれないサンプルのホモジナイズに最適です。
マイクロチューブの底面まで届き、超極微量なサンプルも3.5φmmのシャフトで簡単にホモジナイズすることができます。
沈殿凝集したサンプルも掻き出すように破碎します。

乾熱滅菌型(※1) : NS-3M

微量型 NS-4



寸法：4.5φx80mm、処理容量：100μl～5ml。
短時間での処理と熱変性の抑制を同時に実現。微量で貴重なサンプルのホモジナイジングに最適です。

乾熱滅菌型(※1) : NS-4M

少量型 NS-7




寸法：7.0φx100mm、処理容量0.5ml～50ml。
マイクロシャフトシリーズの標準タイプとしてマイクロチューブから50mlの遠沈チューブまで幅広くお使い頂けます。

乾熱滅菌型(※1) : NS-7M

シャフトのメンテナンス用品（精密なシャフトのため、メンテナンスは必須）

- ・シャフト分解工具
各シャフトごとに専用の工具あり（定価 1万5千円）
- ・外筒の内側を洗浄するブラシ
専用のブラシは販売していませんが、各シャフトに合ったものを準備例）アズワン



アズワン品番	商品名
2-9620-01	極細ブラシ φ1.5×120mm
2-9620-02	極細ブラシ φ2.0×120mm
2-9620-03	極細ブラシ φ2.5×120mm
2-9620-04	極細ブラシ φ3.0×120mm
2-9620-05	極細ブラシ φ3.5×120mm
2-9620-06	極細ブラシ φ4.0×120mm